



Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS®, corto, Ø D_{mín} – Ø D_{máx}: 39-53mm



Datos de pedido

Número de pedido	236680 39-53
GTIN	4047109262027
Clase de artículo	24F

Descripción

Ejecución:

- Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
- Modo de construcción compacto de la herramienta.
- Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
- En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
- Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

Nota:

Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.

Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.

Ejemplo de pedido:

1x n.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.

2x n.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.

10x n.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

Descripción técnica

Intervalo Ø D _{mín} -D _{máx} .	39 - 53 mm
--	------------

Longitud total L_{tot}	60 mm
Ø del mango ABS® D_s	32 mm
Ejecución	corto
Mango	ABS
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 80^\circ$ Desbastado Soporte 39-53	236685 39-53
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 80^\circ$ Desbastado Soporte 39-53	236684 39-53
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 90^\circ$ Acabado Soporte 39-53	236688 39-53
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 90^\circ$ Desbastado Soporte 39-53	236686 39-53