Garant

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm



Datos de pedido

| Número de pedido | 251406 20/16 |
|-------------------|---------------|
| GTIN | 4045197650894 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| Juego tornillos | 259023 2 |
|--------------------------------------|------------------|
| Espiga | 259049 6 |
| Código ISO Soporte | MTJNR/L 2020K16 |
| Anchura de función L₄ | 25 mm |
| Brida de sujeción | 259038 14 |
| Plaquita de corte adecuada | TN 1604 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 31 mm |
| Tamaño de placa | 16 mm |
| Calzo | 259031 32 |
| Tamaño del mango | 20 mm |
| Longitud total L | 125 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 93 grados |

Hoja de datos

| Aplicación | Refrentado |
|------------------|--------------------------------|
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |

Accesorios

| Calzo Tipo 32 | 259031 32 |
|--|------------|
| Espiga Tipo 6 | 259049 6 |
| Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm | 674242 3 |
| Brida de sujeción Tipo 14 | 259038 14 |
| Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2 | 259023 2 |
| Destornillador dinamométricocon escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |
| | |