



**Cuerpos de base KOMET TwinKom® para cortes gemelos sin ajuste axial con mango ABS®, corto, Ø D<sub>mín</sub> – Ø D<sub>máx</sub>: 51-71mm**



## Datos de pedido

Número de pedido	236680 51-71
GTIN	4047109262041
Clase de artículo	24F

## Descripción

### Ejecución:

- Soportes de apriete ajustables radialmente para un doble corte óptimo que permiten también el cambio de función para actuar como herramienta escalonada para profundidades de corte relativamente grandes.
- Modo de construcción compacto de la herramienta.
- Tobera pulverizadora esférica para la alimentación interna de refrigerante dirigida a los filos.
- En operaciones de mandrinado profundo, las ranuras espirales actúan transportando la viruta.
- Lubricación en dosis mínimas compatible con 1 canal

### Nota:

**Los soportes y las plaquitas de corte se han de pedir aparte.**

Otras versiones y otros tamaños con ajuste axial a petición.

### Ejemplo de pedido:

1xn.º 236680 tam. 24-32 - Cuerpo de base para cortador gemelo G01.

2xn.º 236684 tam. 24-32 - Soporte para cortador gemelo.

10xn.º 236520 tam. 18-010 - Plaquitas de corte para el uso universal (en la clase BK8425).

## Descripción técnica

Intervalo Ø D <sub>mín</sub> -D <sub>máx</sub> .	51 - 71 mm
--	------------

Ø del mango ABS® D <sub>s</sub>	40 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	60 mm
Ejecución	corto
Mango	ABS
Empleo de taladro	taladrado previo inclinado
Empleo de taladro	Perforación transversal
Empleo de taladro	bombeado
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

## Accesorios

Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 90^\circ$ Desbastado Soporte 51-71	236686 51-71
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 90^\circ$ Acabado Soporte 51-71	236688 51-71
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 80^\circ$ Desbastado Soporte 51-71	236685 51-71
Soporte KOMET TwinKom® para cortes gemelos $\alpha = 80^\circ$ Desbastado Soporte 51-71	236684 51-71