

Eslinga redonda, verde, 2000 kg, Longitud útil: 4m**Datos de pedido**

Número de pedido	086255 4
GTIN	4049924500162
Clase de artículo	08Z

Descripción**Ejecución:**

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descripción técnica

Longitud útil	4 m
Longitud de perímetro	8 m
Anchura de la eslinga	48 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	2000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	1600 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	4000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	2800 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	2000 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

