



Prolongación de macho para roscar, Tipo: 12L



Datos de pedido

Número de pedido	338405 12L
GTIN	4067263109044
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Notas:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Para longitud de sujeción l_1	41 mm
Para \varnothing de mango roscado d_2	16 mm
Prolongación K_2	12 mm
Prolongación L_2	90 mm
Para cuadrado K_1	12 mm

Prolongación L ₃	330 mm
Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 374/376	M20
Prolongación Ø D ₃	16 mm
Prolongación Ø D ₄	22 mm
Tipo de producto	Anillo patrón