

Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/16mm



Datos de pedido

Número de pedido	251402 25/16
GTIN	4045197657060
Clase de artículo	21U

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Leyenda:

El posicionamiento dentro de la escala garantiza una aportación de refrigerante limpia. Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.

Nota

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: MTJNR/L 2525X16 Plaquita de corte adecuada: TN.. 1604..

Anchura de función L₄: 32 mm Longitud de la cabeza L₁: 32 mm Longitud total L: 103,5 mm Juego tornillos: 259023 1

Descripción técnica

Espiga	259049 1
Plaquita de corte adecuada	TN 1604

Calzo	259031 31
Juego tornillos	259023 1
Anchura de función L₄	32 mm
Código ISO Soporte	MTJNR/L 2525X16
Tamaño del mango	25 mm
Brida de sujeción	259038 1
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	103,5 mm
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	SÍ
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

259038 1
674242 3
259023 1
259049 1
259031 31
659906 500