



Plaquita de corte KOMET® Unisix®, P40, Denominación tipo W29: 18-010



Datos de pedido

Número de pedido	236760 18-010
GTIN	4047109058606
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	18-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Clase	P40
Tipo	ST900
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		