

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego de resortes	259044 5
Plaquita de corte adecuada	TN.. 1604..
Palanca articulada	259015 9
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Juego de espigas elásticas	259047 3
Calzo	259031 34
Tamaño de placa	16 mm
Código ISO Soporte	A25R PTFNR/L 16
Tornillo de palanca articulada	259018 6
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo de palanca articulada Tipo 6	259018 6
Palanca articulada Tipo 9	259015 9
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 3	259047 3
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2,5 mm	674242 2,5
Juego de resortes 10 piezas Tipo 5	259044 5
Calzo Tipo 34	259031 34
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500