

**Garant****Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
32/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251406 32/22
GTIN	4045197656919
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Tamaño del mango	32 mm
Espiga	259049 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	36 mm
Tamaño de placa	22 mm
Calzo	259031 33
Anchura de función L <sub>4</sub>	40 mm
Brida de sujeción	259038 13
Plaquita de corte adecuada	TN.. 2204..
Juego tornillos	259023 2
Código ISO Soporte	MTJNR/L 3232P22
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Brida de sujeción Tipo 13	259038 13
Espiga Tipo 2	259049 2
Calzo Tipo 33	259031 33
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500