

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
12/07mm**



Datos de pedido

Número de pedido	260343 12/07
GTIN	4045197653116
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	16 mm
Tamaño de placa	7 mm
Desplazamiento central L_3	9 mm
Código ISO Soporte	A12L SDUCR/L07
Plaquita de corte adecuada	DC.. 0702..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 7
Longitud total L	140 mm
Longitud de sujeción L_2	11 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Ø de mango D_s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8

Juego de tornillos para plaquita Tipo 7

269028 7

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500