

## HEDI

### Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 20B



#### Datos de pedido

Número de pedido	081300 20B
GTIN	4003644014309
Clase de artículo	08B

#### Descripción

##### Ejecución:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

**Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, robusto y largo**, para el movimiento libre de la cabeza de la lámpara junto con una alta estabilidad de posicionamiento. **Foco halógeno amplio** con reflector, de 20 ó 50 W.

##### Norma:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

· **Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, resistente, largo.**

##### Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de  $\varnothing < 12$  mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

##### Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Clase de protección IP: IP 20

Rendimiento lumínico: 20 W

Corriente de alumbrado: 190 lm

Longitud cable de conexión: 3 m

## Descripción técnica

Corriente de alumbrado	190 lm
Longitud cable de conexión	3 m
Color luz	3.000 K
Suministro de energía	alimentado en la red
Bombilla	Halógeno
Clase de protección IP	IP 20
Bombilla intercambiable	sí
Rendimiento lumínico	20 W
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo

## Accesorios

Lámpara de repuesto adecuado para tipo 20B	081310 20B
--	------------