

**HOLEX****Soporte de torneado de apriete HOLEX Pro, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260305 20/11
GTIN	4067263109686
Clase de artículo	22E

**Descripción****Ejecución:**

Refrigeración dirigida al corte.

**Nota:**

Transferencia de refrigerante por debajo del cabezal mediante conexión de manguera (G1/8 pulgadas, incluida en el volumen de suministro).

**Descripción técnica**

Norma	Norma de fábrica
Longitud total L	125 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20,5 mm
Código ISO Soporte	SDJCR/L 2020K11
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí

Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico Tipo TX15	659950 TX15