



Prolongación de macho para roscar con superficie HB, Tipo: 7



Datos de pedido

Número de pedido	338425 7
GTIN	4067263109754
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Prolongación L ₂	60 mm
Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 371	M9
Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 374/376	M12
Prolongación K ₂	8 mm

Prolongación L_3	130 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	10 mm
Para \varnothing de mango roscado d_2	9 mm
Tipo de producto	Anillo patrón