



## Prolongación de macho para roscar con superficie HB, Tipo: 9L



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 338425 9L     |
| GTIN              | 4067263109808 |
| Clase de artículo | 32H           |

### Descripción

#### Ejecución:

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

#### Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

#### Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

### Descripción técnica

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Prolongación L <sub>3</sub>            | 230 mm |
| Prolongación K <sub>2</sub>            | 9 mm   |
| Para Ø de mango roscado d <sub>2</sub> | 11 mm  |
| Prolongación L <sub>2</sub>            | 90 mm  |

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Prolongación $\varnothing D_3$                        | 12 mm         |
| Para $\varnothing$ de rosca nominal $d_1$ DIN 374/376 | M14           |
| Tipo de producto                                      | Anillo patrón |