



Prolongación de macho para roscar con superficie HB, Tipo: 10L



Datos de pedido

Número de pedido	338425 10L
GTIN	4067263109822
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

Mango h6 con superficie Weldon también para el asiento en cono Weldon/ de contracción o de expansión hidráulica.

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Prolongación L ₃	230 mm
Prolongación Ø D ₃	12 mm
Para Ø de mango roscado d ₂	12 mm
Prolongación K ₂	9 mm

Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 374/376	M16
Prolongación L_2	90 mm
Tipo de producto	Anillo patrón