

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
32/22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251407 32/22
GTIN	4045197656926
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillos	259023 2
Tamaño de placa	22 mm
Longitud de la cabeza L ₁	36 mm
Anchura de función L ₄	40 mm
Calzo	259031 33
Código ISO Soporte	MTJNR/L 3232P22
Plaquita de corte adecuada	TN.. 2204..
Tamaño del mango	32 mm
Espiga	259049 2
Brida de sujeción	259038 13
Longitud total L	170 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos 10 piezas Tipo 2	259023 2
Calzo Tipo 33	259031 33
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Brida de sujeción Tipo 13	259038 13
Espiga Tipo 2	259049 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500