

**HOLEX****Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 5L****Datos de pedido**

Número de pedido	338435 5L
GTIN	4067263110347
Clase de artículo	32H

**Descripción****Ejecución:**

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Con alimentación interna de refrigerante.

**Aplicación:**

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

**Nota:**

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

**Descripción técnica**

Prolongación L <sub>3</sub>	230 mm
Prolongación L <sub>2</sub>	70 mm
Prolongación Ø D <sub>4</sub>	12,1 mm
Para Ø de mango roscado d <sub>2</sub>	7 mm
Prolongación K <sub>2</sub>	5,5 mm

Para $\varnothing$ de rosca nominal $d_1$ DIN 374/376	M9 – M10
Prolongación $\varnothing D_3$	7 mm
Para $\varnothing$ de rosca nominal $d_1$ DIN 371	M7
Para longitud de sujeción $l_1$	26 mm
Para cuadrado $K_1$	5,5 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Anillo patrón