



Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 7L



Datos de pedido

Número de pedido	338435 7L
GTIN	4067263110385
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- **Versión larga o extralarga.**
- **El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.**
- **La transmisión del par se produce a través del cuadrado.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.**

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Para \varnothing de mango roscado d_2	9 mm
Para cuadrado K_1	7 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	9 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 , DIN 374/376	M12
Prolongación L_2	80 mm

Prolongación $\varnothing D_4$	15 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 DIN 371	M9
Prolongación L_3	230 mm
Para longitud de sujeción l_1	31 mm
Prolongación K_2	7 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Anillo patrón