



Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 9



Datos de pedido

Número de pedido	338435 9
GTIN	4067263110415
Clase de artículo	32H

Descripción

Ejecución:

- Versión larga o extralarga.
- El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
- La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
- El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

Con alimentación interna de refrigerante.

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

Nota:

Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.

Descripción técnica

Prolongación L ₂	90 mm
Prolongación L ₃	130 mm
Prolongación Ø D ₃	11 mm
Para Ø de rosca nominal d ₁ DIN 374/376	M14
Para Ø de mango roscado d ₂	11 mm

Prolongación $\varnothing D_4$	18 mm
Para cuadrado K_1	9 mm
Para longitud de sujeción l_1	36 mm
Prolongación K_2	9 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Anillo patrón