



Adaptador, SK 40, ABS® Ø d: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	238420 40
GTIN	4067263110903
Clase de artículo	29W

Descripción

Suministro:

Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de avance L ₁	19 mm
Longitud de voladizo A	50 mm
ABS® Ø d	40 mm
Adaptador	SK 40
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69871
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento ABS

Hoja de datos