



## Adaptador, SK 40, ABS® Ø d: 63mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 238420 63     |
| GTIN              | 4067263110927 |
| Clase de artículo | 29W           |

### Descripción

#### Suministro:

**Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.**

#### Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

### Descripción técnica

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Longitud de voladizo A                              | 90 mm             |
| Longitud de avance L <sub>1</sub>                   | 70 mm             |
| ABS® Ø d                                            | 63 mm             |
| Adaptador                                           | SK 40             |
| Mango                                               | ABS               |
| Norma asiento                                       | DIN 69871         |
| Forma                                               | ADB               |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm |
| Refrigeración interior                              | sí                |
| Tipo de producto                                    | Asiento ABS       |

