


Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK6440, Denominación tipo W29: 50-000

Datos de pedido

Número de pedido	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Clase de artículo	24T

Descripción
Idóneo para :

N.º 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 100504

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,2 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	50-000
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 100504
Clase	BK6440
Tipo	ST900
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	185 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	165 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		