

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 10-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236840 10-010
GTIN	4047109178113
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: ST1400

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,08 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	10-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Clase	BK8425
Tipo	ST1400
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		