


Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK62, Denominación tipo W29: 34-010

Datos de pedido

Número de pedido	236780 34-010
GTIN	4047109058996
Clase de artículo	24T

Descripción
Idóneo para :

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: WOEX 06T304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,15 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	34-010
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,15 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304
Clase	BK62
Tipo	GG(G)
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		