

**Garant****Soporte para plaquitas Y Vario plus Eco, derecha, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274540 3
GTIN	4067263112440
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Para separar ejes con un diámetro máximo de 90 mm.

**Idóneo para:**

Soporte Vario plus Eco n.º 274530; 274500; 274503.

**Atención:**

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

**Descripción técnica**

Posibilidad de tronzado axial	no
Ancho de tronzado w	3 mm
Profundidad máxima de corte $t_{m\acute{a}x.}$	45 mm
Serie	Vario Plus Eco
Tornillo de amarre	279815 9
Plaquita de corte adecuada	273656 – 273749

Longitud total L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

---

## Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
------------------------	----------