

Sistema de mangueras de metal 1/2 pulgada, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	084411 3
GTIN	4037728070134
Clase de artículo	08J

Descripción

Ejecución:

Sistema de mangueras para refrigerante flexibles para una transferencia precisa de lubricante refrigerante y aire. Debido a su producción de **acero fino de alta calidad**, el sistema de mangueras también es adecuado para su uso en áreas y sectores con altos requisitos de resistencia a la corrosión e higiene. El sistema más completo del mercado con un total de 4 tamaños de sistema. Compatible con todos los sistemas de portaherramientas comunes.

Además, las mangueras con unión metálica también están pretensadas, es decir, la manguera de refrigerante mantiene su posición aunque no esté atornillada. Gracias al diseño de acero inoxidable, los componentes tienen una vida útil mucho más larga y también se pueden **utilizar a una presión mayor de hasta 50 bar**. Boquilla redonda de Ø 3 mm para tamaño de sistema 0 - Se necesita una tuerca n.º 084411 tam. M para la fijación

Nota:

Los tam. SET-1 a SET-4 son cables completos premontados para conexión directa. Todos los tamaños de sistema (0-3) con todos los componentes individuales asociados, como piezas de unión, adaptadores o boquillas están disponibles bajo petición.

Descripción técnica

Tipo de producto	Sistema de refrigeración
------------------	--------------------------

