



Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) D = 8 mm, Ø Dg6: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	270536 25
GTIN	2050002078444
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

Ventaja:

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

Aplicación:

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

Descripción técnica

Tuerca de unión	279715 3
L ₁	110 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tuerca de unión Tipo 3	279715 3
------------------------	----------