



Inserto de roscado de perfil total 60° interior, a la derecha, simturn AX, L2 = 15,2 mm, Tipo: 8/M12



Datos de pedido

Número de pedido	270665 8/M12
GTIN	2050002079298
Clase de artículo	24U

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Versión similar (nueva abrazadera), número de artículo anterior n.º 240200.

Aplicación:

Para la producción de roscas interiores ISO métricas.

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 270531 – 270533 y 270539 – 270541.

Descripción técnica

t	1,137 mm
para perforaciones a partir de $\varnothing D_{\min}$.	6,2 mm
f	2,95 mm
S	0,9
$\varnothing D$	6 mm
Altura de paso	1,75 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado		
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		