

**Garant**

**Destornillador para cabeza ranurada para electricistas, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM completamente aislada, Anchura de filo b: 5,5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	662902 5,5
GTIN	4067263116318
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio.

Con **varilla SLIM** = diámetro reducido de la varilla/del aislamiento para los elementos bajos del tornillo y del resorte (**Ø aislamiento = Ø varilla**)

**Aplicación:**

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Descripción técnica**

Grosor de filo a	1 mm
Longitud total	230 mm
Longitud de cuchilla cortante	125 mm
Aislamiento eléctrico	VDE 1000 V
Perfil de salida	Destornillador ranura

Tipo de producto

Destornilladores