



### Par de guantes Cut F / A6, Talla de los guantes: 10



### Datos de pedido

Número de pedido	094663 10
GTIN	4067263116844
Clase de artículo	02H

### Descripción

#### Ejecución:

Guantes con nueva tecnología de fibras **completamente exentos de fibras de vidrio o de acero**. Recubrimiento de espuma de nitrilo. Estándar Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Guantes protectores frente a cortes con el nivel de protección contra cortes máximo EN-ISO F (corresponde a ANSI A6) y tecnología de punto 13-Gauge para actividades pesadas con peligro de corte extremo.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

### Descripción técnica

Tecnología de punto	13G
Ropa estándar	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Material de base	Hilo especial

## Hoja de datos

Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Color	negro / gris
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	F
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes