

AEG

Taladro percutor compacto con batería, Tipo: BSB18C2X42



Datos de pedido

Número de pedido	070229 BSB18C2X42
GTIN	4058546290313
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto con batería, 2 marchas, con motor sin escobillas.

- **Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.**
- **Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.**
- **Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.**

Taladro-atornillador de impacto con batería compacto y de alta potencia de 18 V para aplicaciones exigentes. Portabrocas desmontable.

Suministro:

Incluye 2 baterías PRO Li-Ion de 18 V / 2,0 Ah, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073846 – 073848; los cargadores adecuados y juegos de inicio se pueden encontrar en los n.º 073841 y 073844.

Descripción técnica

Construcción del motor	Sin escobillas
------------------------	----------------

Hoja de datos

Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Par de giro máximo blando	32 Nm
Embalaje	Maleta de transporte
Ø máximo de taladrado espiral en madera	45 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	AEG tipo AS 18 V
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1800 min ⁻¹
Peso	1,7 kg
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	14 mm
Cantidad de baterías contenidas	2
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 450 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	< 2,5 m/s ²
Capacidad de la batería	4 Ah
Tensión de batería	18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Par de giro máximo duro	60 Nm
Empleo típico	Heavy Duty
Quality Dress	BSB18C2XLI-402CA
Tipo de producto	Atornillador de impacto