



**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK79, Denominación tipo W29: 50-130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	237050 50-130
GTIN	4047109036635
Clase de artículo	24T

**Descripción**
**Idóneo para :**

N.º 236685; 236686

**Nota:**

**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 100504

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	50-130
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 100504
Clase	BK79
Tipo	INOX

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		