

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK2730, Denominación tipo W29: 10-200****Datos de pedido**

Número de pedido	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,08 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	10-200
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Clase	BK2730
Tipo	INOX
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		