

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK2730, Denominación tipo W29: 18-200****Datos de pedido**

Número de pedido	237080 18-200
GTIN	4047109101036
Clase de artículo	24T

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	18-200
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Clase	BK2730
Tipo	INOX
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		