




Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK79, Denominación tipo W29: 18-130



Datos de pedido

Número de pedido	237050 18-130
GTIN	4047109069916
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,13 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	18-130
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Clase	BK79
Tipo	INOX

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		