

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK2730, Denominación tipo W29: 50-200****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 237080 50-200 |
| GTIN | 4047109101067 |
| Clase de artículo | 24T |

Descripción**Idóneo para :**

N.º 236685; 236686

Nota:**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 100504

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,2 mm/rev,**Descripción técnica**

| | |
|---|----------------------------------|
| Denominación | 50-200 |
| Avance f en acero < 900 N/mm ² | 0,2 mm/rev, |
| Código ISO plaquita de corte | WOEX 100504 |
| Clase | BK2730 |
| Tipo | INOX |
| Material de corte | MD |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|------------------------------|------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adecuado | 160 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | adecuado | 80 m/min | S |
| húmedo máximo | adecuado | | |