


**TNMG 160408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Clase de artículo	22D

**Descripción**

TNMG 160408 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PM
Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1 - 6,5 mm
Clase	HBX020
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	HM
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Asignación de plaquitas	neutro