

**Garant**

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:  
20/16mm**



**Datos de pedido**

Número de pedido	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tornillo para calzo	259025 3
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	MVJNR/L 2020K16
Tamaño de placa	16 mm
Anchura de función L <sub>4</sub>	25 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Brida de sujeción	259038 2
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Calzo	259031 39
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

### Accesorios

Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Calzo Tipo 39	259031 39
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500