



Taladradora, Tipo: GBM132REK



Datos de pedido

Número de pedido	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Clase de artículo	03B

Descripción

Ejecución:

Taladro manual con potente motor de 750 W y alto par de giro para hacer perforaciones de hasta 13 mm en acero.

- **Engranaje de 2 marchas.**
- **Rodamientos de bolas y rodillos para una operación precisa y una larga vida útil.**
- **Esquina pequeña de 29 mm.**
- **Preselección continua de velocidad con rueda de ajuste.**
- **Sistema electrónico de control para un inicio de taladrado exacto.**
- **Acoplamiento de sobrecarga para proteger a los usuarios y a la máquina.**
- **Cuello de husillo Ø 43 mm (norma europea) – utilizable en bancada para taladradoras.**
- **Giro a derecha / izquierda.**
- **Softgrip.**

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida 13 mm, empuñadura adicional, tope de profundidad 210 mm y caja.

Descripción técnica

Asiento del portabrocas	1/2 pulgada – 20 UNF
Ø máximo de taladrado espiral en acero 2.ª marcha	8 mm
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm

Hoja de datos

Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	3200 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	7,5 m/s ²
Peso	2,4 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera 2. ^a marcha	20 mm
Consumo de potencia	750 W
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	1000 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1. ^a marcha	13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1. ^a marcha	32 mm
Quality Dress	GBM 13-2 RE
Tipo de producto	Taladradora