

Ducha ocular montada en pared/mesa, Tipo: 714



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 984151 714 |
| GTIN | 4251138221270 |
| Clase de artículo | 97S |

Descripción

Ejecución:

Duchas oculares para interiores con cabezales de ducha de alto rendimiento para un chorro de agua limitado y uniforme. Con regulador de caudal automático integrado para la altura correcta del chorro independientemente de la presión del agua, así como antirretorno integrado para proteger la red de agua potable. Los manguitos de goma alrededor del cabezal de ducha protegen a la persona que solicita asistencia de lesiones por impacto. Las cubiertas de polvo se abren automáticamente cuando la presión del agua activa el lavado de ojos. Los grandes agujeros en los cabezales de ducha evitan el agua estancada y, por lo tanto, la calcificación. Con 2 cabezales de ducha, 45° en ángulo.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Descripción técnica

| | |
|----------------------|---------------------|
| Presión del flujo | 2,5 - 5 bar |
| Presión del flujo | 36,26 - 72,52 psi |
| Situación de montaje | montada en la pared |
| Situación de montaje | montada en la mesa |

Hoja de datos

| | |
|--------------------|---------------|
| Valor del flujo | 14 l/min |
| Profundidad | 65 mm |
| Peso | 0,95 kg |
| Altura | 310 mm |
| Función | Ducha ocular |
| Función | Ducha de mano |
| Anchura | 145 mm |
| Conexión rosca BSP | 1/2 IG pul |
| Tipo de producto | Ducha ocular |