



Taladro-atornillador de batería, Tipo: M18BLDDRC5



Datos de pedido

Número de pedido	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio Red M18, cargador M12-18 FC, clip para cinturón, caja HD (maleta organizada).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073816, n.º 073827 y n.º 073840.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Peso	1,8 kg

Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	1700 min ⁻¹
Cantidad de baterías contenidas	2
Tensión de batería	18 V
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 15 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	0 - 550 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en madera	52 mm
Par de giro máximo duro	60 Nm
Empleo típico	Strong
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Quality Dress	M18 BLDDRC-502C
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Capacidad de la batería	5 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Tipo de producto	Taladro-atornillador