

Mitutoyo

Conjunto de pie de rey digital IP67, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 10



Datos de pedido

Número de pedido	412629 10
GTIN	4067263132813
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

3 pies de rey n.º 412623 tam. 150

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. Juego compuesto por 10 n.º 412623 tam.150.

Descripción técnica

Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Desconexión automática	sí
Duración de funcionamiento	15000 h
Varilla de profundidad existente	sí

Lectura	0,01 mm
Longitud del pico	40 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Suministro de energía	con pilas
Calibración	A1
Clase de protección IP	IP 67
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	ISO 13385
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200

Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357