

Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3



Datos de pedido

Número de pedido	405523 3
GTIN	4067263132806
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida. Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados. Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos. Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste. La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 3 n.º 412759 tam.150.

Descripción técnica

Lectura	0,0005 pul
Lectura conmutable	mm / pulgadas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,01 mm

Calibración	A1
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Norma	ISO 13385
Desconexión automática	sí
Longitud del pico	40 mm
Clase de protección IP	IP 67
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by	sí
Varilla de profundidad existente	sí
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Duración de funcionamiento	12000 horas
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Técnica de medición	digital
Material	Acero inoxidable
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/405523-3>