



Conjunto de pie de rey digital TWIN-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 10



Datos de pedido

Número de pedido	405521 10
GTIN	4067263132721
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 10 n.º 412785 tam.150.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498918, radio n.º 498921 tam. BT.

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero

Varilla de profundidad	Ø 1,6
Varilla de profundidad existente	sí
Tipo de pila	Pila redonda
Lectura	0,01 mm
Duración de funcionamiento	12000 h
Conmutación stand-by	sí
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,0005 pul
Longitud del pico	40 mm
Tamaño constructivo internacional	CR2032
Desconexión automática	sí
Norma	ISO 13385
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Clase de protección IP	IP 67
Calibración	A1
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200

Accesorios

Cable de datos TLC, 2 m Tipo USB	498918 USB
Cable de datos TLC, 2 m Tipo D	498918 D
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032