

ELTEN**Botas de soldador negras CARL II HI, S3, Número de zapato UE: 46****Datos de pedido**

Número de pedido	092254 46
GTIN	4030839365137
Clase de artículo	09P

Descripción**Ejecución:**

Bota de soldador con características térmicas excelentes. Resistente a altas temperaturas hasta aprox. 200 °C, a corto plazo hasta 300 °C.

- **Material exterior de resistente cuero vacuno.**
- **Forro de cuero.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela interpuesta de superficie completa Basic grey.**
- **Suela intermedia de material no tejido antiestático.**
- **Suela de goma/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.**
- **Resguardo de la punta de PU.**
- **Costuras resistentes a altas temperaturas.**
- **Cierre rápido para un acceso cómodo.**
- **Manguito de protección contra chispas.**

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 48.

Descripción técnica

Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Propiedad	resistente al combustible
Propiedad	sujeción de escalera
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Sexo	Caballero
Clase de protección	S3
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Seguridad antiperforación	Acero
Tipo de producto	Botas de seguridad

Accesorios

PlantillasSensiCare Low Número de zapato UE 46	092835 46
PlantillasSensiCare Medium Número de zapato UE 46	092836 46
PlantillasSensiCare High Número de zapato UE 46	092837 46