

Garant**SOGX 130511, HB6530, Tipo: ST1400**

Datos de pedido

Número de pedido	234094 ST1400
GTIN	4045197697899
Clase de artículo	21E

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234015.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 reducir el avance al 70 %.

Nota:

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Avance f: 0,09 - 0,2 mm/rev.

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Serie	Power Drill
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaqueta de corte	SOGX 130511
Clase	HB6530
Material de corte	MD

Avance f	0,09 - 0,2 mm/rev.
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	190 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		