

Garant**SOGX 060305, HB6640, Tipo: INOX**

Datos de pedido

Número de pedido	234046 INOX
GTIN	4045197697707
Clase de artículo	21E

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 y n.º 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descripción técnica

Tipo	INOX
Serie	Power Drill
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SOGX 060305
Clase	HB6640
Material de corte	MD
Avance f	0,05 - 0,1 mm/rev.
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	75 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		