



Pie de rey de taller de construcción ligera, Alcance de medición: 700mm



Datos de pedido

Número de pedido	412770 700
GTIN	4067263118961
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey de taller de **construcción ligera**. **Lectura sin paralaje** con un contraste más alto debido a la escala blanca en la superficie negra. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. Picos de medición intercambiables de acero inoxidable templado, rectificadas de precisión.

Partes opcionales:

Pico de medición 125 mm, 150 mm.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 700 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Peso	0,7 kg
Nonio	1/20
Embalaje	Caja estable
Calibración	A1
Límite de error	0,09 mm
Longitud del pico	90 mm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021010 1000
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 1000 mm	021000 1000