

**Garant****SOGX 070306, HB6530, Tipo: ST1400**

## Datos de pedido

Número de pedido	234054 ST1400
GTIN	4045197697738
Clase de artículo	21E

## Descripción

**Idóneo para:**

GARANT Power Drill n.º 234000 – 234015.

**Recomendación:**

En el inicio de taladrado con soporte n.º 234015 reducir el avance al 70 %.

**Nota:**

No utilizar como corte interior (absolutamente necesario para corte interior = tipo de material de corte HB630).

Avance f: 0,08 - 0,14 mm/rev.

## Descripción técnica

Tipo	ST1400
Serie	Power Drill
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	SOGX 070306
Clase	HB6530
Material de corte	MD

Avance f	0,08 - 0,14 mm/rev.
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	230 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		