

Mitutoyo**Regla graduada manual, Longitud de medición efectiva L0: 600mm****Datos de pedido**

Número de pedido	499241 600
GTIN	4550501371520
Clase de artículo	44D

Descripción**Ejecución:**

- **Con sistema de medición absoluto.**
- **Después de la conexión se indica la posición de ese momento, de modo que se suprime el acceso a puntos de referencia, que implica un considerable gasto de tiempo.**
- **Montaje e instalación fáciles.**
- **Estanco al agua, aceite y polvo por inducción electromagnética.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para el registro y el posicionamiento precisos de ajustes axiales, p. ej. en fresadoras y tornos, mesas de posicionamiento o instrumentos de medición. Adecuados también para la adaptación de máquinas herramienta a indicación digital.

Nota:

Solo se puede usar en combinación con el instrumento indicador n.º 499356.

Descripción técnica

Recorrido máximo de la cabeza de medición L ₁	640 mm
Anchura	22 mm
Distancia entre centros de agujeros L ₂	778 mm
Longitud de medición efectiva L ₀	600 mm

Longitud de cable	3,5 m
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total L ₃	798 mm
Clase de protección IP	IP 67
Precisión de medición (20°)	7 μm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Regla graduada manual

Accesorios

Indicador digital Número de ejes mostrados 2	499356 2
Indicador digital Número de ejes mostrados 3	499356 3